

PARAT®**Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule și încuietori TSA, mobilă 1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 692541 1 |
| GTIN | 4006793002401 |
| Clasa articolului | 63X |

Descriere**Execuție:**

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și prin urmare **aprobat pentru zbor**. Structura suprafeței este rezistentă la zgâriere, **împiedică alunecarea (efect de cauciucare)** și **nu deteriorează suprafețele**. Încuietori cu cilindru de înclinare **integrați în cadrul dublu din aluminiu**, balamale cu clichet pentru blocarea capacului cutiei și patine de podea.

1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălțime 88 mm.

Echipare interioară:

1 placă de instrumente cu 25 de buzunare și 1 compartiment pentru clipuri de 400 mm, 1 placă de instrumente cu 10 buzunare, 1 placă de acoperire cu 15 buzunare și 1 compartiment pentru clipuri de 400 mm și 1 compartiment pentru documente cu 2 buzunare pentru cărți de vizită și 2 bucle pentru pixuri.

Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise și închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.

Cu extensie telescopică de 4 ori.

Notă:

La cerere, geanta se poate livra și cu alte variante de încuietoare.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Greutate | 8 kg |
| Dimensiune interioară L | 470 mm |
| Dimensiune interioară I | 210 mm |
| Volum | 36 l |
| Dimensiune interioară H | 360 mm |
| Material | X-ABS |
| Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar |
| Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg |
| Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor |
| Tip produs | Sistem de transport scule |

Accesorii

| | |
|---|--------|
| Punte longitudinală pentru peretele inferior | 692150 |
| Covor de protecție | 692800 |
| Set pentru echipare ulterioară lacăt cu cifru | 692755 |
| Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac | 692770 |