

**Garant**

**Surubelniță dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, declanșare automată, moment maxim de rotație: 600cNm**



## Date comandă

Numărul de comandă	659100 600
GTIN	4067263117193
Clasa articolului	61E

## Descriere

### Execuție:

- **Mâner de forță ergonomic cu suprafață Haptoprene aderentă asigură o transmisie ridicată a puterii.**
- **Clar și ușor de citit datorită afișajului numeric mare.**
- **Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil și perceptibil.**
- **Mecanism de declanșare cu 10 elemente de blocare din oțel de scule din aliaj înalt, cu rezistență ridicată la uzură pentru o durată lungă de viață.**
- **Depășirea valorii este împiedicată de către ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).**
- **Ușor de utilizat și recunoaștere simplă a stării de blocare și deblocare datorită inelului de semnalizare portocaliu de pe butonul rotativ.**
- **Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă. Schimbare rapidă a biților cu o singură mână.**

### Funcționare:

La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Rotire în sensul invers acelor de ceasornic fără funcție de cuplu pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi.

### Standard:

Verificat conform **DIN EN ISO 6789**.

### Precizie:

± 6 %.

## Descriere tehnică

Datele pot fi protocoalte	nu
---------------------------	----

## Fișă de date

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Momentul maxim	600 cNm
Rezoluție	10 cNm
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Lungimea totală L	204 mm
Greutate	310 g
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Intervalul momentului de torsiune	100 - 600 cNm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Citire comutabilă	cNm
Calibrarea	O1
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	meccanic
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Standard	DIN EN ISO 6789
Afișaj	analog
Feedback	Semnal acustic
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/659100-600>

