

**Set de cuțite de filetat cu seturi de tarozi (3 piese), Pentru filet metric: M3-20****Date comandă**

Numărul de comandă	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Clasa articolului	12K

Descriere**Execuție:**

Cutie robustă din tablă cu mâner și 2 închideri excentrice. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranță, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Tarozii se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Conținut:

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130250: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

câte 1 filieră nr. 140330: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

câte 1 suport reglabil pentru tarozi nr. 148410: Ref. 1.1/2; 3

câte 1 suport pentru filiere nr. 149310: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 leră pentru fileturi nr. 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

1 suport de scule cu clichet nr. 148701: Măr. 85; 110

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 - M20
Lățime	256 mm
Lungime	532 mm

Înălțime	63 mm
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip produs	Filiere

Accesorii

Set de tarozi manuali M M10	130200 M10
Set de tarozi manuali M M12	130200 M12
Set de tarozi manuali M M14	130200 M14
Set de tarozi manuali M M16	130200 M16
Set de tarozi manuali M M18	130200 M18
Set de tarozi manuali M M20	130200 M20
Set de tarozi manuali M M3	130200 M3
Set de tarozi manuali M M5	130200 M5
Set de tarozi manuali M M6	130200 M6
Set de tarozi manuali M M8	130200 M8
Filiere6g M M10	140330 M10
Filiere6g M M12	140330 M12
Filiere6g M M14	140330 M14
Filiere6g M M16	140330 M16
Filiere6g M M18	140330 M18
Filiere6g M M20	140330 M20
Filiere6g M M3	140330 M3
Filiere6g M M4	140330 M4
Filiere6g M M5	140330 M5
Filiere6g M M6	140330 M6
Filiere6g M M8	140330 M8
	145610 M3-20

Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-20

Suporturi pentru tarozi, reglabili Tip 1.1/2	148410 1.1/2
Suporturi pentru tarozi, reglabili Tip 3	148410 3
Suport cu clichet Lungimea totală 110 mm	148700 110
Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm	148700 85
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 20X5 mm	149310 20X5
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 20X7 mm	149310 20X7
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 25X9 mm	149310 25X9
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 38X14 mm	149310 38X14
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 45X18 mm	149310 45X18
Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W	477000 M/W