

Garant GRIDLINE

Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare 50 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6**Date comandă**

Numărul de comandă	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp și corp sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de pulbere ESD.**

Notă:

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate părțile din plastic (de exemplu, capacele de acoperire și mânerle) nu sunt conductoare ESD.**

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Înălțime	800 mm

Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Greutate	138 kg
Înălțimea utilă	700 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	1000 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare Înălțime 800 mm	972470 800
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 100 mm	972473 100
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 150 mm	972473 150
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 200 mm	972473 200
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972473 75