



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M12BDD2



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

- **Cu motor CC în 4 poli, care necesită întreținere minimă, cu moment înalt de rotație.**
- **Sistem electronic REDLINK™ – gestionare sigură a sarcinii cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate îndelungată a acumulatorului, motorului și cutiei de viteze.**
- **Lungime constructivă de doar 185 mm.**
- **Reglare a momentului în 19 de trepte, plus treapta de găurire.**

Avantaj:

Extrem de compact, lungime constructivă de numai 185 mm.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	22 mm
Utilizare tipică	Medium
Turație maximă treapta 1	0 - 400 min ⁻¹
Model constructiv motor	Motor cu 4 poli
Moment maxim de rotație dur	30 Nm
Capacitate acumulator	2 Ah
Greutate	1,2 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 10 mm
Turație maximă treapta 2	1500 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	M12BDD-202C
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1