

**KOMET KUB Centron® Cap de găurit, Ø DC: 79mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236650 79
GTIN	4047109095427
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

- Siguranța procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
- Centrare cu ajutorul vârfulor de centrare și plăcuțelor de ghidare.
- Plan de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Ø plăcuței de ghidare este stabilit în funcție de plăcuța amovibilă cu raze la colț de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, Ø plăcuței de ghidare poate fi corelat cu plăcuțele medii de ghidare.

**Aplicație:**

- Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.
- Cu vârf de centrare Cod 236655 – 236657.
- Cu plăcuță amovibilă Cod 236740 – 237080.

**Adaptat pentru:**

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

**Livrare:**

Cap de găurit inclusiv plăcuța de ghidare (plăcuța de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu Ø 65 mm cu suport pentru plăcuțele amovibile (suport pentru plăcuțe amovibile exterioare reglabile +1 mm în Ø).

**Descriere tehnică**

Dimensiunea corpului de bază	72
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Dimensiunea vârfului de centrare	65
Șurub pentru corpul de bază	239655 20IP3
Număr de dinți Z	1
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	79
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236653 72
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65	236656 65
KOMET KUB Centron® Vârf de centrare HSS Tip 65	236655 65
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236652 72
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP3	239655 20IP3
KOMET® Corp de bază Ø DC 72 mm	236654 72
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
	239655 8IP2

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare  
8IP2

---