

**Garant****Adeziv pentru fixarea șuruburilor 2GP43, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Clasa articolului	00N

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP43** cu rezistență medie. Etanșează și închide numeroase tipuri de îmbinări filetate. Rezistență înaltă împotriva vibrațiilor. Întărire rapidă pe un număr mare de metale feroase. Compatibilitate ridicată cu uleiurile.

**Caracteristică:**

Conținut: 3 buc.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Valabilitate de la data producției	24 lună
Serie	GreenPlus
Culoarea	albastru
Demontare	cu sculă normală
recomandat pentru material	Metal
Punct de aprindere	100 °C
Densitate	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Moment de rupere minim	15 - 25 Nm
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Forma	lichid
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Bază chimică	metacrilat
Clasă de rezistență	rezistență medie
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	suprafețe uleioase
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Caracteristici	etanș
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Cantitate de umplere	50 ml
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Vâscozitate dinamică	1500 - 4000 mPas
Tip produs	Adeziv pentru fixarea șuruburilor

---

## Accesorii

---

Fixarea șuruburilor2GP43 Conținut 50 ml

088061 50