



## Set de clești de precizie pentru inele de siguranță pentru inele interioare și exterioare, Număr de clești: 8



### Date comandă

Numărul de comandă

700156 8

GTIN

Clasa articolului

73F

### Descriere

#### Execuție:

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfuri din oțel special, executate foarte precis, încastrate în corpul cleștelui. Clește negru, cap șlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.

Articulația cleștelui pentru inel exterior prezintă un **arc de deschidere integrat**.

#### Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719790 Ref. J1; J2; J11; J21.

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719890 Ref. A1; A2; A11; A21.

#### Notă:

Sortiment cu valiză, consultați Cod. 700155 ref. 8

### Descriere tehnică

Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță interioare

1,25; 1,8 mm

Pentru Ø inelului exterior de siguranță	10 – 25; 19 – 60 mm
Pentru Ø inelului interior de siguranță	12 – 25; 19 – 60 mm
Păstrare în	Cutie din plastic
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță exterioare	130; 140; 175; 185 mm
Număr de clești	8
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță exterioare	1,25; 1,8 mm
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță interioare	130; 140; 170; 180 mm
Standard	DIN 5254 A și B
Standard	DIN 5256 C și D
Tip produs	Clește pentru inele de protecție

## Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J11	719790 J11
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J21	719790 J21
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719790 J2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A11	719890 A11
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A2	719890 A2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A1	719890 A1
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A21	719890 A21
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J1	719790 J1