

Raft de bază înclinat, Lățime: 1300 mm, Adâncime: 600mm**Date comandă**

Numărul de comandă	990604 600
GTIN	4058255012718
Clasa articolului	96P

Descriere**Execuție:**

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea "First-in-First-out", deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.

Cadru cu profil T și raft de depozitare galvanizate. Disponibil cu o **greutate maximă suportată de 150 kg pe fiecare raft înclinat**. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm.

Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat. Utilizabil bilateral. **Greutate suportată per raft: 1300 kg.**

Dimensiune montare raft de bază: 1360 mm.

Ghidajele separatoare horizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din față este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

Descriere:**Dimensiune montare:**

Raft de bază: Lungime nominală + 60mm

Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală a cadrului: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicație:

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

Livrare:

7 plăci înclinate cu câte 8 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale și 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

Notă:

- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Set de fixare adecvat pentru ancorarea în pardoseală cod 990854.**
- **Livrat în piese individuale din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Adâncimea raftului	600 mm
Lățime	1360 mm
Lățime raft	1300 mm
Înălțime	2000 mm
Greutate maximă suportată pe raft	1300 kg
Înălțimea raftului	2000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1360 mm
Adâncime	636 mm
Montaj client	da
Număr de rafturi de depozitare	7
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Lățime: 1300 mm
Tip produs	Raft transversal