



Polizor unghiular GWX fără acumulator, Tip: GWX1810SC



Date comandă

Numărul de comandă	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

- **Simple și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular fără să se piardă componente și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Conține:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabile:** Accesoriile pentru direcția de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalare corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare X-Lock.**

Polizorul unghiular dispune de un modul cu conectivitate bluetooth și de o interfață de utilizator precum și de drop control, X-Brake și controlul reculului. O schimbare rapidă și comodă a accesoriilor este posibilă datorită sistemului cu clic X-LOCK fără cheie.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecție, L-BOXX 136.

Notă:

Găsiți acumulatorii potriviți ProCORE 18 V și seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 și Cod 073865 Ref. C18

Descriere tehnică

Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Sistem de prindere	Sistem X-LOCK
Interval de turație	4500 - 9000 min ⁻¹
Interfață	Interfață Bluetooth
Blocaj contra repornirii	da
Particularitate	Turație variabilă; protecție la repornire; control al căderii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Stop Kickback	da
Tensiunea acumulatorului	18 V
Serie	Sistem X-LOCK
Greutate	2 kg
Denumirea producătorului	GWX 18V-10 SC
Ø maxim al discurilor	125 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip produs	Polizoare unghiulare

Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18