

**Set de cuțite de filetat cu seturi de tarozi (3 piese), Pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Clasa articolului	12K

**Descriere****Execuție:**

**Cutie robustă din tablă** cu mâner și 2 închideri excentrice. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranță, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Tarozi se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

**Conținut:**

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130250: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 filieră Cod 140330: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 burghiu elicoidal Cod 114031: Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

câte 1 suport reglabil pentru tarozi nr. 148410: Măr. 1; 2

1 suport de scule cu clichet nr. 148701: Ref. 85

câte 1 suport pentru filiere nr. 149310: Ref. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 leră pentru fileturi nr. 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3x60

**Descriere tehnică**

Lățime	221 mm
Înălțime	55 mm
Pentru fileturi metrice	M3 – M12

Lungime	416 mm
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip produs	Filiere

## Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
Set de tarozi manuali M M12	130150 M12
Set de tarozi manuali M M10	130200 M10
Set de tarozi manuali M M12	130200 M12
Set de tarozi manuali M M3	130200 M3
Set de tarozi manuali M M5	130200 M5
Set de tarozi manuali M M6	130200 M6
Set de tarozi manuali M M8	130200 M8
Filiere6g M M10	140330 M10

Filiere6g M M12	140330 M12
Filiere6g M M3	140330 M3
Filiere6g M M4	140330 M4
Filiere6g M M5	140330 M5
Filiere6g M M6	140330 M6
Filiere6g M M8	140330 M8
Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-12	145610 M3-12
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 1	148410 1
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 2	148410 2
Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm	148700 85
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 20X5 mm	149310 20X5
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 20X7 mm	149310 20X7
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 25X9 mm	149310 25X9
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei x înălțime 38X14 mm	149310 38X14
Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W	477000 M/W