

**Garant****Trusă de scule 150 buc., Tip: 692230****Date comandă**

Numărul de comandă 685000 692230

GTIN 4067263125662

Clasa articolului 61H

**Descriere****Execuție:**

Geantă din material textil pentru scule **GreenPlus** de înaltă calitate, echipată cu scule profesionale practice, ca însoțitor pentru sarcinile dumneavoastră zilnice.

**Livrare:**

Set de chei unghiulare cu cap hexagonal, lungi, cu cap sferic, 9 piese: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9

Set de clești, 4 piese: 1 buc. Cod 700001 Ref. 4

Chei tip clește: 1 buc. Cod 813501 Ref. 180

Șubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150

Ruletă 3 m: 1 buc. Cod 461900 Ref. 3

Metru de tâmplărie din plastic 2 m: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2

Cutere: 1 buc. Cod 845020

Foarfecă combinată cu mâner din 2 componente, drept: 1 buc. Cod 763030 Ref. 205

Șurubelniță cu suport de biți: 1 buc. Cod 676602 Ref. 30

Clichet cu suport de biți: 1 buc. Cod 676690 Ref. 1/4

Sortiment de biți, 61 piese: 1 buc. Cod 676040

Set șurubelnițe, 5 piese, late și Phillips: 1 buc. Cod 666956 Ref. 4/2

Set de chei tubulare 1/4 inch, 41 piese: 1 buc. Cod 630325 Ref. SD

Trusă rulabilă pentru chei fixe: 1 buc. Cod 614835 Ref. 10

Set de chei fixe: Câte 1 buc. cod 610600 măr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Debavuratoare universale: 1 buc. Cod 839901 Ref. S10

Debavurator manual: 1 buc. Cod 150400 Ref. 12,4

Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300

Set de burghie multifuncționale din carbură, 7 piese: 1 buc. Cod 787078 Ref. 7

Lampă frontală (HOLEX): 1 buc. Cod 081493 Ref. 300

Ochelari de protecție: 1 buc. Cod 096200 Ref. CLEAR

Păstrare în: 1 buc. Cod 692230 Ref. 1

**Notă:**

**Unealta este furnizată slăbită.**

## Descriere tehnică

Număr de piese	150
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	TriWing
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Tip produs	Trusă de scule

## Accesorii

Lanternă de frunte cu LED cu acumulator Tip 300	081493 300
Ochelari confortabili de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096200 CLEAR
Debavurator manual 90° Ø exterior 12,4 mm	150400 12,4
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Ruletă Lungime 3 m	461900 3

Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610600 10X11
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610600 12X13
Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610600 14X15
Cheie fixă dublă Deschideri 17X19 mm	610600 17X19
Cheie fixă dublă Deschideri 18X19 mm	610600 18X19
Cheie fixă dublă Deschideri 20X22 mm	610600 20X22
Cheie fixă dublă Deschideri 22X24 mm	610600 22X24
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610600 8X9
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținer ecromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 41 buc. Tip SD	630325 SD
Set de șurubelnițe de atelier, 6 buc. pentru șuruburi cu fantă și pentru Phillips Număr de șurubelnițe 4/2	666956 4/2
Set de biți 61 buc.	676040
Mâner șurubelniță pentru biți 1/4 inch cu magnet Lungimea lamei 30 mm	676602 30
Cheie cu clichet pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 Tip 1/4	676690 1/4
Geantă textilă de umăr pentru scule Tip 1	692230 1
Set de clești cu manșoane de prindere 4 buc Număr de clești 4	700001 4
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g	750110 300
Foarfecă universală cu mâner din 2 componente dreaptă, cu reglaj al deschiderii Lungimea totală 205 mm	763030 205
Set de burghie universale din carbură Număr de burghie 7	787078 7
Cheie tip clește Lungimea totală 180 mm	813501 180
Debavuratoare / răzuitoare Tip S10	839901 S10
Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm	845020