



Set de biți 108 buc., Număr de piese: 108



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 675598 108 |
| GTIN | 4067263138723 |
| Clasa articolului | 62F |

Descriere

Execuție:

Biții cu lungimea de 29 mm și 50 mm au o zonă de torsiune mai lungă și, prin urmare, o durată de viață mai lungă. Ideali pentru mașinile de găurit și șurubelnițele cu percuție.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. PH1; 5 buc. PH2; 2 buc. PH3

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. PZ1; 3 buc. PZ2; 1 buc. PZ3

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 2 buc. ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 buc. ref. 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 2 buc. ref. TX6; TX7; TX8; 1 buc. ref. TX9;

Câte 3 buc. ref. TX10; TX15; câte 5 buc. ref. TX20; TX25;

2 buc. ref. TX27; câte 2 buc. ref. TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. ref. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Câte 2 buc. Ref. TX20; TX25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx Plus® interior: Câte 1 buc. Ref. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 4,5; 5,5; 6,5

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORQ-SET®: Câte 1 buc. Ref. 6; 8; 10

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru menghină: Câte 1 buc. ref. 8; 10

Adaptor: 1 buc. coadă bit E 6,3 – pătrat 1/4 inch
 Biți, lungime 29 mm, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. PH2
 Biți, lungime 29mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. PZ2
 Biți, lungime 29 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. ref. 3; 4; 6;
 2 buc. Ref. 5
 Biți, lungime 29 mm, C6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Ref. TX20; TX25
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru Philips: 1 buc. PH2
 Biți, lungime 50mm, E 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. PZ2
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. ref. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30;
 TX40
 Coadă cu magnet: 1 buc.

Livrare:

90 biți, lungime 25mm, C 6,3;
 9 biți, lungime 29 mm, C 6,3;
 8 biți, lungime 50 mm, E 6,3;
 1 buc. arbore cu magnet

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|--|
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Pozidriv |
| Profil de antrenare | Șurubelniță lată |
| Profil de antrenare | Șurubelniță hexagonală |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX® |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS® |
| Profil de antrenare | Accesoriu de menghină |
| Profil de antrenare | Set de șurubelnițe Torq |
| Număr de piese | 108 |
| Tip produs | Sculă cu biți |