



Ciocan rotopercutor cu acumulator fără acumulator, încărcător și geantă de transport, Tip: M12CH4



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 075532 M12CH4 |
| GTIN | 4002395002719 |
| Clasa articolului | 03L |

Descriere

Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
- Prindere pentru burghiu SDS-Plus.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă.
- Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.

Ciocan rotopercutor cu acumulator Red Li-Ion 12 V / 4,0 Ah cu motor POWERSTATE EC fără perii, optimizat pentru găuriri cu Ø 4 – 10 mm în beton și zidărie. Sistem electronic Redlink Plus – Protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și cutiei de viteze.

Avantaj:

Motor POWERSTATE™ fără perii.

Livrare:

Versiune zero – fără acumulator, încărcător și geantă.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vibrație maximă conform EN | 4,4 m/s ² |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 10 mm |
| Număr maxim de percuții | 6575 min ⁻¹ |
| Energie de impact | 1,1 J |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 13 mm |
| Formă portsculă | SDS-Plus |
| Denumirea producătorului | M12CH-0 |
| Ø maxim de găurire spiralată în beton | 13 mm |
| Greutate | 1,9 kg |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) |
| Interval de turație | 0 - 900 min ⁻¹ |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| recomandat pentru material | Piatră |
| recomandat pentru material | Beton |
| recomandat pentru material | Zidărie |
| Tip produs | Ciocan rotopercutor |

Accesorii

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC | 073840 M1218FC |
| Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12 | 073815 MB12 |
| Încărcător pentru acumulator Tip M1218C | 073840 M1218C |