



## Dispozitiv de filetare Pentru capete cu schimbare rapidă, Tip: M5-20



### Date comandă

Numărul de comandă 333600 M5-20

GTIN 4045197312723

Clasa articolului 35D

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru mașini cu un singur sens de rotație.
- Cuplajul cu fricțiune de siguranță reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
- Compensarea lungimii la tracțiune și presiune, echilibrează diferența dintre avansul mașinii și pasul filetelui.
- Avansul automat garantează execuția filetelui conform dimensiunilor cerute.
- Retur rapid automat 1,6 : 1.
- Rotirea la dreapta și rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
- Utilizarea bușelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
- Mecanism de amortizare scurt pentru execuția primei spire, permite așchiera fără a secționa filetul.

#### Aplicație:

- Fixare într-un ax rotativ.
- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată și gaură străpunsă.

#### Livrare:

Inclusiv braț de susținere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bușe elastice multifuncționale (Rubber-Flex), 2 chei fixe și 1 șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal compatibile cu aparatul!

**Accesorii opționale:**

Capete cu schimbare rapidă Cod 335420 – 335640.

Dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630 (vezi lista cu piese de schimb).

**Notă:**

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

**Descriere tehnică**

Gamă de Ø pentru bușele elastice 2	10 - 16 mm
Lungimea automată a cursei	22 mm
Lungimea totală	244 mm
Turație maximă in avans	750 min <sup>-1</sup>
Antrenor conic DIN 238	B 22
Ø carcasă	85 mm
Greutate	3,7 kg
Gamă de filetare	M5 – M20
Gamă de Ø pentru bușele elastice 1	4,5 - 10 mm
Tip produs	Capete de filetare

**Accesorii**

Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie CM / conul mandrinei 5/22	342600 5/22
Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie CM / conul mandrinei 4/22	342600 4/22
Dorn conic cu coadă tip Con Morse CM / conul mandrinei 3/22	342500 3/22
Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie CM / conul mandrinei 2/22	342600 2/22
Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie CM / conul mandrinei 3/22	342600 3/22
Dorn conic cu coadă tip Con Morse CM / conul mandrinei 2/22	342500 2/22

