

Mahr**Șubler digital IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412744 150
GTIN	4059192002220
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Ghidaj	Ghidaje înălțate
Decuplare automată	da
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă adâncime existentă	da
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3

Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Capac pentru compartimentul de baterii	412235
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2