

BENNING**Instrument de măsurare a rezistenței izolației, Tip: IT101****Date comandă**

Numărul de comandă	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Aparat de măsurare a rezistenței izolației, izolații de mică rezistență **la instalații electrice, aparate, cabluri, motoare și generatoare.**

Funcționare:

Curent de scurgere, indice de polarizare (PI), grad de absorbție (DAR), funcție automată de descărcare, compensare la zero a conductorilor de măsură.

Aplicație:

Măsurători: Printre altele impedanță joasă, rezistență a izolației (tensiune de încercare: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) și calcul al scurgerilor de curent rezultate, rezistență cu curent de verificare 200 mA pentru verificarea legăturilor conductorului de protecție, indice de polarizare, grad de absorbție dielectric, tensiune, rezistență.

Particularități: Limitele de măsurare ISO sunt selectabile, LED verde semnalizează verificarea aprobată - reușită, LED roșu indică tensiunea de încercare / de origine externă, vârf de verificare comutabil pentru inițierea procesului de măsurare, memorie internă pentru 100 valori măsurate per funcție de măsurare, descărcare automată de tensiuni capacitive, compensare la zero a conductorilor de măsură, funcție Lock.

Livrare:

Inclusiv geantă, conductori de măsură, clemă crocodil, vârf de verificare comutabil, cadru de protecție din cauciuc, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Descriere tehnică

Greutate	630 g
Alimentare cu energie electrică	4× 081561 LR6
Denumirea producătorului	IT 101
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	4
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Domeniu de afișare	4000
Rezistența izolației	50 k Ω – 20 G Ω
Rezistență ohmică scăzută	0,01 - 40 Ω
Rezistență	0,01 Ω – 40 k Ω
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (CA/CC)
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I11
Tip produs	Aparat de măsurare a rezistenței

Servicii

CalibrareInstrument de măsurare a rezistenței izolației Tip S	027150 S
---	----------

Accesorii

Conductori de măsură \varnothing vârf măsurare 4 mm	473308 4
Conductori de măsură \varnothing vârf măsurare 2 mm	473308 2
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Set conductori de măsură TA3 8 bucăți Tip 8	473332 8
Geantă Duspol Tip B	473336 B