



Aparat de măsură a temperaturii și umidității, cu infraroșu, Tip: 835H1



Date comandă

Numărul de comandă	474022 835H1
GTIN	4029547011948
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Termometru cu infraroșu, rapid, precis, cu meniu intuitiv și ușor de utilizat datorită pictogramelor și joystick-ului. Optica 50:1 facilitează măsurarea și de la o distanță mare. Laserul în 4 puncte indică intervalul exact de măsurare și evită erorile de măsurare.

- **Grad de emisii personalizabil automat în combinație cu senzorul de suprafață Cod 474120 Ref. OF.**
- **Măsurare online cu software-ul disponibil gratuit.**
- **Memorie pentru 200 de valori măsurate și 20 de valori ale gradului de emisii.**
- **Iluminare comutabilă a ecranului.**
- **Alarmă optică și acustică la depășirea valorii limită.**

Cu **măsurare** unică, brevetată **cu infraroșii, a umidității la suprafață** prin modulul integrat de umiditate.

Aplicație:

Măsurare cu infraroșu a umidității la suprafață, de ex. pentru identificarea pericolului de mușcări sau verificarea diferenței dintre punctul de condensare și temperatura interioară.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 și certificat de etalonare.

Accesorii opționale:

Palpatore Cod 474120 Ref. OF, software EasyClimate disponibil gratuit pentru descărcare.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță (0,0 până la 99,9 °C)	±1,0 °C
Eroare de toleranță domeniu de măsurare rămas	±1 % din valoarea măsurată
Marjă de eroare (-20,0 până la -0,1 °C)	±1,5 °C
Marjă de eroare (-30,0 până la -20,1 °C)	±2,5 °C
Rezoluție modul de umiditate	0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Eroare modul de umiditate	±2 % umid. rel. / ±0,5 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Optică	50 : 1
Înălțime	63 mm
Lățime	166 mm
Rezoluție în infraroșu	0,1 °C
Lungime	193 mm
Factor de emisie reglabil	0,1 - 1
Domeniu de măsurare	-30 - 600 °C
Greutate	514 g
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de puncte laser	4
Calibrarea	I5
Tip produs	Aparat de măsurare a temperaturii și umidității

Servicii

Calibrare Termometru cu infraroșu Tip A	027600 A
Calibrare DAkkS Termometru cu infraroșu Tip A	027610 A

Accesorii

Senzor de temperatură tip K Tip OF

474120 OF