



Înregistrator de date, Tip: 175T3



Date comandă

Numărul de comandă	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust și compact, cu afișaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s și 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfețe standard (mini-USB și card SD) pentru programarea și citirea ușoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC. Racord pentru 2 senzori externi de temperatură (tip K și T) Cod 474120, 474140 sau 474150.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opționale:

Cablu USB 474183 Ref. USB.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	175 T3
Lățime	54 mm
Eroare de toleranță temperatură (senzor extern)	±0,5 (-50 până la 70) °C
Lungime	96 mm
Domeniu de măsurare temperatură (senzor extern)	-50 până la +1000 (Tip K); -50 până la +400 (Tip T) °C
Clasă de protecție IP	IP 65
Tip de senzor extern	K și T
Înălțime	29 mm
Calibrarea	I8
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare DAkkSDispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027510 1
CalibrareDispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027500 1

Accesorii

Senzor de inserție tip K Tip EB	474140 EB
Cablu USB Tip USB	474183 USB
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Termocuplu flexibil, din fibre de sticlă tip K Lungime 1500 mm	474150 1500
Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
Senzor de temperatură tip K Tip EF	474120 EF

