



Polizor cu bandă GI, Tip: 790201



Date comandă

Numărul de comandă	077613 790201
GTIN	2050001676757
Clasa articolului	03H

Descriere

Execuție:

Program de polizare cu bandă GRIT GI pentru cerințe ridicate din industrie: **Construcție robustă, cu motoare extrem de performante.**

- **Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.**
- **Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistem patentat de prindere a benzii,**
- **Siguranță ridicată de lucru: Opritorul, fanta de şlefuire și protecția pentru ochi pot fi reglate individual.**

Modul de bază pentru polizorul cu bandă abrazivă.

- **Utilizare confortabilă, funcționare cu vibrații reduse.**
- **Turație constantă pentru o rată ridicată de aşchiere.**
- **Posibilitate pregătită de racordare la instalațiile centrale de aspirare.**

Aplicație:

Împreună **cu montanții** Cod 077614 se utilizează ca **polizor cu bandă abrazivă, cu modulele de extindere, pentru şlefuirea radială și longitudinală, şlefuirea suprafețelor, pentru debavurare.**

Livrare:

Inclusiv ștecăr CEE (16 A), 1 bandă de șlefuit.

Notă:

Pentru benzi de șlefuit consultați Cod 558310 și următoarele și Cod 558453-56.

Descriere tehnică

Turație maximă treapta 1	3000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GI 75
Lățimea benzii	75 mm
Greutate	65 kg
Lungimea benzii	2000 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor cu bandă

Accesorii

Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 36	558454 36
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 80	558454 80
Montant cu aspirare Tip 99001003	077614 99001003
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 80	558453 80
Montant cu aspirare Tip 99001004	077614 99001004
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 60	558453 60
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)ZK713X Granulație 120	558310 120
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)ZK713X Granulație 60	558310 60
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 60	558454 60
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 36	558456 36
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 36	558453 36
Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R Granulație 120	558454 120

Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)GRIT R
Granulație 120

558453 120

Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)ZK713X
Granulație 40

558310 40

Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA)ZK713X
Granulație 80

558310 80