



## Ceas comparator cu levier P-Line, lungime braț palpate 36 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 3/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

Domeniu de măsurare mare de 3 mm. Același sens de rotație (sensul acelor de ceasornic) al arătătorului în ambele direcții de măsurare.

#### Aplicație:

Verificator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală la testarea concentricității, la măsurători interioare, la verificarea paralelismului și a planeității, precum și la alinierea pieselor de prelucrat.

#### Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

#### Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

#### Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Interval de abatere $f_e$	20 $\mu$ m
Domeniu de măsurare per direcție	1,5 mm
Forță de măsurare	0,2 N
Eroare de histerezis $f_u$	7 $\mu$ m
Ø carcasă	40 mm
Interval de abatere totală $f_{tot}$	26 $\mu$ m
Plaja de pivotare	2×90 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	32,26 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorii

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436324 2
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510