

MIRKA**Șlefuitor excentric DEROS, Tip: 650CV****Date comandă**

Numărul de comandă	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Primul șlefuitor cu excentric cu **motor electric fără perii și alimentator.**

- **Consum redus de energie. Deosebit de compact, silențios, ușor și performant.**
- **Cu vibrații reduse, interfață Bluetooth.**
- **Este posibilă aspirarea externă.**

Aplicație:

Lucrări de degajare (șlefuire grosieră, medie și fină) pentru lemn, metal, vopsea. Recomandat pentru prelucrarea suprafețelor greu accesibile sau profilate, precum și la lucrări de șlefuire umede sau uscate.

Notă:

Disc de șlefuit asortat cu 6 găuri, nr. articol 567775, cu 15 găuri nr. articol 567558 și ABRANET nr. articol 567800.

Disc suport compatibil Cod articol 567990 Ref. 147.

Furtun compatibil cu cablu electric pentru aspirare externă Cod 077327 Ref. 5,5.

Descriere tehnică

Greutate	1 kg
Vibrație maximă conform EN	3,4 m/s ²
Număr oscilații	4000 - 10000 min ⁻¹
Cursă de circuit oscilant	5,0 mm

Denumirea producătorului	650CV
Ø disc abraziv	150 mm
Putere absorbită	350 W
Interfață	Interfață Bluetooth
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	DEROS
Tip produs	Șlefuitor excentric

Accesorii

Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 80	567800 80
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 60	567775 60
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 320	567775 320
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 600	567775 600
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 240	567775 240
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 240	567800 240
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 800	567775 800
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 400	567800 400
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 320	567800 320
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 80	567775 80
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 180	567775 180
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 120	567775 120
Disc abraziv cu scaiABRANET® Granulație 120	567800 120

Disc abraziv cu scai ABRANET® Granulație 180	567800 180
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 40	567775 40
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 400	567775 400