



## Șubler digital de adâncime universal, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	418770 300
GTIN	2050001670854
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Șubler universal de adâncime, cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Pentru măsurarea canelurilor, canalelor, locașurilor, treptelor etc. Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Șubler de adâncime, vârf de măsurare cu cârlig dublu Cod 418772 Ref. A, 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948. Vârfuri de măsurare Cod 418772. Bază de măsurare Cod 418774.

### Descriere tehnică

Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Calibrarea	A2
Lungimea tălpii	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12×4 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm

Eroare de toleranță	0,03 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkS Șublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021230 300
Calibrare Șubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021220 300

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Lungimea tălpii 400 mm	418774 400
Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Tip D	418772 D
Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Tip B	418772 B
Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Lungimea tălpii 600 mm	418774 600
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
	418772 A

Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Tip A

Cablu de conectare Duplex Tip USB2

498950 USB2

Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Tip C

418772 C

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Lungimea tălpii 500 mm

418774 500

Cablu de conectare Duplex Tip 2

498950 2