

BENNING**Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL®, Tip de dispozitiv: DIGITAL****Date comandă**

Numărul de comandă	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Verificarea tensiunii AC prin procedură de măsurare a valorii efective reale **True RMS**.

Dispozitiv bipolar pentru verificarea tensiunii, omologat VDE. Carcasă rezistentă la șoc, etanșă la praf și protejată împotriva jeturilor de apă, cu suprafețe de prindere cauciucate.

Afișarea tensiunii începând de la 50 V este funcțională și cu bateriile goale sau îndepărtate.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor). Pentru verificarea profesională, pe mai multe trepte, a tensiunii și a polarității, **cu restabilire a sarcinii (30 mA FI declanșare prin buton de pornire)**. Aprobate în vederea testării tensiunii la **instalațiile de până la 1000 V**. Recomandate pentru instalațiile fotovoltaice / eoliene și autoturismele hibride.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descriere tehnică

Verificarea polarității	LCD
Interval de afișare CC	1 - 1200 V
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED
Interval de afișare CA	1 - 1000 V
Alertă cu vibrație	da
Măsurarea frecvenței	1 - 1000 Hz
Rezistență	0,1 - 300 kΩ
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Verificarea sensului de rotație a câmpului	LED
Denumirea producătorului	DIGITAL
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Detector fără contact al ruperii cablurilor	da
Verificarea fazelor	LED
Diodă	0,3 - 2 V
Afișaj	LCD (luminat) / LED
Clasă de protecție IP	IP 65
Calibrarea	I1
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Izolație electrică	VDE 1000 V
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------

