

HOLEX**Dispozitiv de măsurare de adâncime cu ceas comparator analogic, Domeniu de măsurare: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434805 10
GTIN	4045197234124
Clasa articolului	42C

Descriere**Execuție:**

Talpă călită cu suprafață de reazem lepuită cu precizie. Fixare sigură a ceasului comparator prin intermediul inelului de fixare. **Ceas comparator cu gradăție în sens stânga – adâncimea de măsurare poate fi citită direct.** Adâncimea de măsurare poate fi mărită prin utilizarea diferitelor palpatoare cu prelungitoare (consultați Cod 434920).

Livrare:

Ceas comparator Cod 434807 Ref. 10, respectiv 30.

Accesorii opționale:

Prelungitoare pentru palpatorul de măsurare Cod 434920.

Descriere tehnică

Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Domeniu de măsurare	10 mm
Ø ceas comparator	58 mm
Lățime talpă	16 mm

Lungime talpă	80 mm
Ø bolt palpăre	4 mm
Calibrarea	C8
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	15 μm
Standard	Normă de lucru
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Dispozitiv de măsurare în adâncime

Servicii

CalibrareBază de măsurare Tip B	023360 B
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Piuliță striată Filet M14X0,5	434806 M14X0,5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
	434920 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
50 mm

434920 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

434920 15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
20 mm

434920 20

Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric
Domeniu de măsurare 10 mm

434807 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
70 mm

434920 70

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
30 mm

434920 30