

**HOLEX****Dispozitiv de măsurare de adâncime cu ceas comparator analogic, Domeniu de măsurare: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434805 30
GTIN	4031452161892
Clasa articolului	42C

**Descriere****Execuție:**

Talpă călită cu suprafață de reazem lepuită cu precizie. Fixare sigură a ceasului comparator prin intermediul inelului de fixare. **Ceas comparator cu gradație în sens stânga – adâncimea de măsurare poate fi citită direct.** Adâncimea de măsurare poate fi mărită prin utilizarea diferitelor palpatoare cu prelungitoare (consultați Cod 434920).

**Livrare:**

Ceas comparator Cod 434807 Ref. 10, respectiv 30.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare pentru palpatorul de măsurare Cod 434920.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	C8
Calibrarea	C1
Lungime talpă	80 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm

Lățime talpă	16 mm
Domeniu de măsurare	30 mm
Ø bolț palpare	5 mm
Ø ceas comparator	58 mm
Rezoluție	0,01 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	20 μm
Standard	Normă de lucru
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Dispozitiv de măsurare în adâncime

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
Calibrare Bază de măsurare Tip B	023360 B

## Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric Domeniu de măsurare 30 mm	434807 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Piuliță striată Filet M14X0,5	434806 M14X0,5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15