



Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 20-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Număr de inele de calibrare	2
Număr de micrometre	3

Ø inel calibrare	20 / 35 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 25-35 mm	428500 25-35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 35-50 mm	428500 35-50
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 20-25 mm	428500 20-25
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 35-50 mm	428605 35-50
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428745 20-25
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428746 20-25
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428745 25-35

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
25-35 mm

428746 25-35

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare
35-50 mm

428745 35-50

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
35-50 mm

428746 35-50