



Menghină modulară, Lățimea bacului A: 150/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Clasa articolului	35G

Descriere

Execuție:

- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Menghină pentru mașini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Cementată HRC 60.
- Paralelism 0,02 mm.

Livrare:

Inclusiv bacuri de protecție cu tragere în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piulițe Cod 362160 Ref. 16/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

Notă:

Pentru alte bride de prindere, consultați Cod 362160.

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 150
Pană de fixare transversală n	16 mm
Înălțimea corpului de bază G	50 mm
Gamă de prindere b	300 mm
Înălțimea bacurilor C	50 mm
Lățimea bacului A	150 mm

Greutate	40 kg
Lungimea totală L	520 mm
Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Forță de strângere maximă la 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 20/16 mm	362160 20/16
Bac moale cu suprafață de fixare plană (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362130 150
Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362125 150
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362146 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362147 150
Bac intermediar (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362142 150
Element de prindere complet (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362144 150
Bacuri moi cu suprafață de fixare prismatică (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362135 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16
Element modular mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362145 150
Element modular fix (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362150 150
Pereche de bride de fixare Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362120 150

Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362148 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 14/16 mm	362160 14/16
Bac mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362143 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 18/16 mm	362160 18/16