

**Mitutoyo****Șubler digital de adâncime cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418710 1000
GTIN	4946368377094
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Bază de măsurare suplimentară Cod 418744.

Cablu de date Cod 497080 și 497100.

**Descriere tehnică**

Citare	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 1000 mm
Secțiunea riglei de măsurare	20×6 mm
Calibrarea	A1
Lungimea tălpii	250 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1

Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

## Accesorii

Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 320 mm	418744 320
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S1	498966 S1
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975