



## Șubler digital de adâncime universal, Domeniu de măsurare: 800mm



### Date comandă

Numărul de comandă	418770 800
GTIN	2050001670892
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Șubler universal de adâncime, cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Pentru măsurarea canelurilor, canalelor, locașurilor, treptelor etc. Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Șubler de adâncime, vârf de măsurare cu cârlig dublu Cod 418772 Ref. A, 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948. Vârfuri de măsurare Cod 418772. Bază de măsurare Cod 418774.

### Descriere tehnică

Secțiunea riglei de măsurare	12×4 mm
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,04 mm

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare Șubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021220 1000
Calibrare DAkkS Șublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021230 1000

## Accesorii

Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Lungimea tălpii 600 mm	418774 600
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Lungimea tălpii 500 mm	418774 500
Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Tip A	418772 A
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770 Tip D	418772 D
	418772 C

Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Tip C

Vârf de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Tip B

418772 B

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498975

Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime Cod 418770  
Lungimea tălpii 400 mm

418774 400