

**HAFF &
SCHNEIDER****Palpator 3D analogic cu element de palpate (Ø 4 mm)****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 359550 |
| GTIN | 2050001659224 |
| Clasa articolului | 36T |

Descriere**Execuție:**

- **Scală liniară.**
- **Recomandat pentru măsurare.**
- **Funcționare precisă.**
- **Structura compactă face posibilă evitarea coliziunii la palpate.**
- **Etanș la praf și la apă = IP 67.**
- **Ajustare simplă și exactă a concentricității.**
- **O scală pentru palpate axială și radială.**

Execuție text publicitar:

- **Cu scală liniară.**
- **Ajustare simplă și exactă a concentricității.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Aparat precis de măsurare pentru mașini de frezare și de electroeroziune. Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire și a muchilor de referință.

Livrare:

Inclusiv element de palpate Cod 359505 Ref. 4.

Accesorii opționale:

Element de palpăre Cod 359505 Ref. 6.

Notă:

Palpator 3D digital Cod 359500.

Elemente de palpăre compatibile Cod 359505 și geam de schimb Cod 359510.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------|
| Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z | 7 mm |
| Tijă palpatoare cu lungime liberă | 40 mm |
| Element de palpăre de schimb | 359505 4 |
| Precizie de măsurare | 0,01 mm |
| Ø afișajului | 50 mm |
| Lungimea totală (carcasă și element de palpăre) | 134 mm |
| Precizie de citire | 0,01 mm |
| Lentilă de schimb | 359510 |
| Ø cozii | 16 mm |
| Lungimea cozii | 40 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Tip produs | Palpator |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Geam de protecție de schimb pentru palpatoare analogice 3D | 359510 |
| Portsculă cu prindere pe conForma AD Ø de strângere D1 16 mm | 300410 16 |
| Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpăre D 4 mm | 359505 4 |
| Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpăre D 6 mm | 359505 6 |
| Burdof pentru palpatorul 3D | 359512 |