

Garant**Set de minifreze de șlefuire 10 buc. Z7 – medie, cu dantură încrucișată,
Carbură****Date comandă**

Numărul de comandă	546940
GTIN	4045197156938
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Sortimente cu mini freze de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni. Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Ref. 546900 Ref. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Grad de finețe a danturii	mediu
Serie	Dantură Z7
Materialul sculei	Carbură
Ø cozii	3 mm
Număr de freze șlefuire	10
Tip produs	Freze șlefuire

Accesorii

Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip G0313	546900 G0313
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip C0313	546900 C0313
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip F0313	546900 F0313
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip D0605	546900 D0605
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip AS0313	546900 AS0313
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip C0613	546900 C0613
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip AS0613	546900 AS0613
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip M0613	546900 M0613
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip D0302	546900 D0302
Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip G0613	546900 G0613