

**3M Roloc™****Disc compact XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	554067 100
GTIN	30048011171952
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp. Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu rășină, **formă presată a discului**.

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Recomandat în special pentru **șlefuire fină și debavurare**. Lasă în urmă o **finisare delicată** și reduce adâncimea rugozității tuturor materialelor.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** ea se vedea începând de la Cod 573510.

**Descriere tehnică**

Comparație granulație	100
Grad de duritate	dur
Execuție	8 A coarse
Grad de finețe	grosier
Ø discurilor	76,2 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Material abraziv	Corindon normal (A)
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Denumirea producătorului	XL-DR
Turație maximă	15000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc compact

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm	554092 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75