



## Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 50-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Număr de micrometre	3
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm

Ø inel calibrare	65 / 80 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

### Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 65-80 mm	428500 65-80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 80-100 mm	428605 80-100
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 80-100 mm	428500 80-100
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 50-65 mm	428605 50-65
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 65-80 mm	428605 65-80
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 50-65 mm	428500 50-65
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428745 50-65

Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428746 50-65
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm	428745 65-80
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm	428746 65-80
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428745 80-100
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428746 80-100