


**Set de pile-ac diamantate, 11 buc., 140 mm, Granulație: D126μm****Date comandă**

Numărul de comandă	529350 D126
GTIN	4007220017418
Clasa articolului	53B

Descriere**Execuție:**

Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate și rectificate din oțel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulație uniformă și fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant și duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. **Lungime totală pilă = 140 mm**; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; Ø coadă = 3 mm.

Aplicație:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ștanțat și presat din **oțel călit** sau **HM**. De asemenea și pentru prelucrarea **sticlei, ceramicii** etc. A se pili cu **presiune redusă**, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătățește rata de îndepărtare și duce la deteriorarea pilei. Granulație universală (pilă standard)

Livrare:

În cutie din plastic.

11 buc., câte 1 pilă de formă 1-11 (toate formele), în plus, 1 pilă lată cu vârf teșit și muchii rotunde.

Accesorii opționale:

Pentru **mânerul cu eliberare rapidă** recomandat pentru aceste pile, consultați Cod 519700.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D

Număr de pile singulare	11
Ambalaj	Cutie din plastic
Tip produs	Pilă-ac

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 8	529220 8
Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 11	529220 11
Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 3	529220 3
Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 4	529220 4
Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 2	529220 2
Pilă ac diamantată, 140 mmGranulație D126 (medie) Universal Tip 6	529220 6

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3	519700 3
Pilă ac diamantată, 140 mm Granulație D126 (medie) Universal Tip 9	529220 9
Pilă ac diamantată, 140 mm Granulație D126 (medie) Universal Tip 1	529220 1
Pilă ac diamantată, 140 mm Granulație D126 (medie) Universal Tip 5	529220 5
Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2	519700 2
Pilă ac diamantată, 140 mm Granulație D126 (medie) Universal Tip 10	529220 10