



Set de biți 108 buc.



Date comandă

Numărul de comandă

675599

GTIN

4045197882363

Clasa articolului

62F

Descriere

Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 / E 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj rapid.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: 1 buc. PH0; 3 buc. PH1; 3 buc. PH2; 1 buc. PH3

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. PZ0; 3 buc. PZ1; 3 buc. PZ2; 1 buc. PZ3

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

Câte 2 buc. Ref. TX20; TX25; TX30

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Câte 2 buc. Ref. TX20; TX25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx Plus® interior: Câte 1 buc. Ref. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

Câte 2 buc. Ref. 20IP; 25IP

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal cu știft: Câte 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru profil interior: Câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6; 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORQ-SET®: Câte 1 buc. Ref. 6; 8; 10

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 1; 2; 3; 4

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru menghină: Câte 1 buc. Ref. 4; 6; 8; 10
 Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș pătrat: Câte 1 buc. Ref. 1; 2; 3; 4
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. PH1; PH2
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. PZ1; PZ2
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. Ref. TX20; TX25
 Biți, lungime 50 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX30; TX40
 Biți, lungime 75 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. PH1; PH2
 Biți, lungime 75 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. PZ1; PZ2
 Biți, lungime 75 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX20; TX25
 Adaptor pentru cheie tubulară: 1 buc. hexagon exterior 1/4 inch – pătrat exterior 1/4 inch
 Adaptor pentru biți: 1 buc. locaș pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch
 Coadă de cuplare: 1 buc.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Set de șurubelnițe Torq
Profil de antrenare	TriWing
Profil de antrenare	Accesoriu de menghină
Profil de antrenare	Șurubelniță pătrată
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Profil de antrenare	Șurub cu cap cu sloturi
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Număr de piese	108
Tip produs	Sculă cu biți

