

**Pilă lată, Dantură 1 (grosieră), Lungime fără coadă: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	510100 250
GTIN	4009215016826
Clasa articolului	56B

**Descriere****Execuție:**

Semifabricatele sunt forjate și șlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate și o adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au o formă a dinților corelată cu tipul de pilă.

**3 laturi danturate; cu vârf teșit.**

**Aplicație:**

**Pile de calitate** pentru întrebuințare în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

**Standard:**

**DIN 7261 Form A**

**Descriere tehnică**

Secțiune	25x6,3 mm
Lungime fără coadă	250 mm
Caracteristici nume produs	Dantură 1 (grosieră)
Dantură	1
Tip dantură	Grosieră
Forma	A
Descrierea formei	plată, cu vârf teșit
Suprafețe pilire	3
Mâner pilă inclus	nu
Standard	DIN 7261
Tip produs	Pile de atelier

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

## Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519510 110
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm	519510 125
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 140 mm	519400 140
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm

519550 120