

**3M Roloc™****Disc de curățare (A), Ø 50,8 mm, Tip de material: MED**

## Date comandă

Numărul de comandă	554064 MED
GTIN	50048011641909
Clasa articolului	53M

## Descriere

### Execuție:

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp. Discuri de curățare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulație abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material. Combină **curățarea** cu o **finisare delicată**.

### Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cusăturilor sudate și îndepărtarea murdărilor de pe suprafețe.

### Notă:

**Roloc™ Bristle-Disc** a se vedea începând cu Cod 573510.

## Descriere tehnică

Turație maximă	18000 min <sup>-1</sup>
Grad de finețe	grosier
Grad de duritate	mediu

Denumire 3M	BF-DR
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm	554091 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm	554092 50