

**Pilă triunghiulară, Dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	511200 200
GTIN	4009215017229
Clasa articolului	56B

**Descriere****Execuție:**

Semifabricatele sunt forjate și șlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate și o adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au o formă a dinților corelată cu tipul de pilă.

**Danturat pe toate laturile; cu vârf semi-teșit.**

**Aplicație:**

**Pile de calitate** pentru întrebuințare în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

**Standard:**

**DIN 7261 Form C**

**Notă:**

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 511201.

**Descriere tehnică**

Lungime fără coadă	200 mm
Lățime	15 mm
Caracteristici nume produs	Dantură 2 (semifină)
Dantură	2
Tip dantură	Semifină
Forma	C
Descrierea formei	triunghiulară, cu vârf semiteșit
Suprafețe pilire	3
Mâner pilă inclus	nu
Standard	DIN 7261

Tip produs

Pile de atelier

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

## Accesorii

Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519510 110
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 100 mm	519510 100
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110
	519400 120

Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală  
120 mm

---