



Set de șurubelnițe cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Număr de piese: 10



Date comandă

Numărul de comandă	667605 10
GTIN	7610733269570
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată și o tenacitate deosebită. Tije pentru șuruburi cu fantă, cu vârf paralel în trepte, ceea ce le permite să se potrivească exact fantelor standardizate ale șuruburilor. Vârfuri pentru tije de șuruburi în stea frezate la dimensiuni precise. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

Mâner de forță cu manta de elastomer confortabil cu un miez dintr-o polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc pentru fixarea la diferite lame, deosebit de aderent, chiar și cu mâinile unse. **Recomandat pentru ESD.**

Conținut:

Tije pentru șurubelniță lată Cod 659928: Ref. 4; 5,5; 6,5; 8

Tije pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 și 2

Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.

Șurubelniță de precizie (Schlitz) Cod 664415: Ref. 2,5 și 3

Mâner din plastic: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.

Descriere tehnică

Număr de șurubelnițe	8
----------------------	---

Număr de piese	10
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	șurubelniță lată
Denumirea producătorului	Mâner interschimbabil SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică	ESD
Tijă alezor inclusă	da
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Tijă de 6 mmcu fantă Lățimea lamei 6,5 mm	659928 6,5
Tijă de 6 mmcu fantă Lățimea lamei 8 mm	659928 8
Tijă de 6 mmcu fantă Lățimea lamei 4 mm	659928 4
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăESD Lățimea tijei b 3 mm	664415 3
Tijă de alezor	667640
Tijă de 6 mmpentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	659921 1
Tijă de 6 mmcu fantă Lățimea lamei 5,5 mm	659928 5,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăESD Lățimea tijei b 2,5 mm	664415 2,5
Tijă de 6 mmpentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2	659921 2