

Garant**Set de filetare pentru filet de țevă în geantă de plastic, Pentru filet cilindric pe țevă: G1/8-1****Date comandă**

Numărul de comandă	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Geantă de plastic stabilă cu mâner și 2 încuietori. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranță, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Aplicație:

Pentru **filete cilindrice de țevă Whitwoth** DIN ISO 228/1.

Conținut:

Câte 1 set de tarozi de mână Cod 130550: Ref. 5,5

Câte 1 filieră Cod 142050: Ref. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 3; 5

câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18

1 șurubelniță Cod 664122: Ref. 5,5

Descriere tehnică

Pentru filet cilindric pe țevă	G1/8 - G1
Tip de filet	G

Unghi al flancurilor	55 grad
Tip produs	Filiere

Accesorii

Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 5	148410 5
Șurubelniță lată, scurtă, cu mâner haptopren din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	664122 5,5
Filiere G G3/8	142050 G3/8
Set de tarozi manuali G G1/8	130550 G1/8
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Filiere G G3/4	142050 G3/4
Filiere G G1/4	142050 G1/4
Set de tarozi manuali G G1/2	130550 G1/2
Filiere G G1/2	142050 G1/2
Set de tarozi manuali G G1/4	130550 G1/4
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 55X16 mm	149310 55X16
Set de tarozi manuali G G3/4	130550 G3/4
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 3	148410 3
Filiere G G1	142050 G1
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 45X14 mm	149310 45X14
Set de tarozi manuali G G3/8	130550 G3/8
Filiere G G1/8	142050 G1/8
Set de tarozi manuali G G1	130550 G1
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 38X10 mm	149310 38X10
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 65X18 mm	149310 65X18