

Garant**Set de șurubelnițe, Număr de piese: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	667532 10
GTIN	4045197882394
Clasa articolului	61F

Descriere**Execuție:**

Mâner de forță cu suprafață **Haptoprene** aderentă, dermofilă și cu miez din polipropilenă deosebit de tenace și rezistent la șocuri. Datorită structurii speciale a suprafeței, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.

Dispozitiv de verificare a tensiunii 110 – 250 V conform VDE 0680/6.

Conținut:

Tije pentru șurubelniță lată Cod 659928: Ref. 4; 5,5; 6,5; 8

Tije pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 și 2

Tijă pentru șurubelniță Pozidriv Cod 659923: Ref. 2

Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.

Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665010: Ref. 2,5

Mâner din plastic, cu 2 componente Cod 667531: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.

Notă:

Tijele interschimbabile de schimb sunt prezentate la Cod 659921 – 659928.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	șurubelniță Phillips
---------------------	----------------------

Fișă de date

Profil de antrenare	șurubelniță lată
Profil de antrenare	șurubelniță Pozidriv
Număr de piese	10
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Mâner de plastic Haptoprene®	667531
Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială Lățimea lamei 2,5 mm	665010 2,5
Tijă de alezor	667640
Tijă de 6 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2	659921 2
Tijă de 6 mm cu fantă Lățimea lamei 6,5 mm	659928 6,5
Tijă de 6 mm cu fantă Lățimea lamei 8 mm	659928 8
Tijă de 6 mm cu fantă Lățimea lamei 4 mm	659928 4
Tijă de 6 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 2	659923 2
Tijă de 6 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	659921 1
Tijă de 6 mm cu fantă Lățimea lamei 5,5 mm	659928 5,5