

**HOLEX****Pilă lată, Dantură 2, Lungime fără coadă: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	510210 250
GTIN	4045197571618
Clasa articolului	52A

**Descriere****Execuție:**

Semifabricatele sunt forjate și rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate și adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au forma dinților corelată cu tipul de pilă.

**3 laturi danturate; cu ieșire teșită.**

**Aplicație:**

**Pilă de calitate** pentru întrebuințare în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

**Standard:**

**DIN 7261 Form A**

**Descriere tehnică**

Secțiune	24x5 mm
Lungime fără coadă	250 mm
Caracteristici nume produs	Dantură 2
Dantură	2
Forma	A
Descrierea formei	plată, cu vârf teșit
Suprafețe pilire	3
Mâner pilă inclus	nu
Standard	DIN 7261
Tip produs	Pile de atelier

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

## Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519510 110
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 140 mm	519400 140
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm	519550 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm	519510 125
	576000 100X25

Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii  
L1 100X25 mm

---