

**Mitutoyo****Riglă de măsurare liniară IP66 orizontal, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499401 150
GTIN	2050001051165
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Șubler încorporat cu sistem de măsurare electromagnetic, inductiv. **Montare orizontală.** Cu **sistem electronic Absolut** și cifre de afișaj mari, ușor lizibile. Reglare unică în poziția zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar și la viteză de deplasare maximală. Funcție ZERO / ABS – aducere la zero și comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.

**Funcționare:**

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Recomandat pentru sarcini de măsurare și poziționare la mașini-unelte, dispozitive, etc.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497085.

**Descriere tehnică**

Lungime șină măsurare L <sub>1</sub>	235 mm
Citire	0,01 mm
Greutate	410 g
Lungimea totală L <sub>2</sub>	259 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm

Eroare de toleranță	0,03 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 66
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Riglă de măsurare liniară

## Servicii

Calibrare Subler universal Domeniu de măsurare maxim 600 mm	021400 600
---	------------

## Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S11E	498966 S11E
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965