



Set de chei tubulare, Număr de piese: 73



Date comandă

Numărul de comandă	630002 73
GTIN	4045197579119
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate piesele în cutii din plastic.

Execuție economică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

73 de piese – 3/8 inch: 18 biți hexagonali de chei tubulare 3/8 inch 6 – 24 mm

9 biți hexagonali de adâncime 3/8 inch 8 – 24 mm

2 biți pentru bujii 3/8 inch, 16 și 21 mm

3 biți de chei tubulare cu magnet 6, 8, 10 mm

(cu coadă hexagonală E 6,3)

1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 1/4 inch

1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 3/8 inch

4 biți de șurubelniță pentru locaș hexagonal 3 – 6 mm

3 biți de șurubelniță lată 4; 5,5; 7 mm

2 biți de șurubelniță pentru Phillips PH1; PH2

2 biți de șurubelniță pentru Pozidriv PZ1; PZ2

7 biți de șurubelniță pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 clichet cu extractor 3/8 inch
 1 mâner tip T 3/8 inch
 1 articulație cardanică 3/8 inch
 2 prelungitoare 3/8 inch, 75 și 225 mm
 1 prelungitor 3/8 inch 50 mm WobbleFix
 1 adaptor 3/8 – 1/4 inch
 1 adaptor 3/8 – 1/2 inch
 13 chei combinate 6 – 19 mm
 Păstrare în: Cutie de plastic (380×285×85 mm)

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Număr de piese	73
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	6-24 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Ambalaj	Cutie din plastic
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Clips de plastic Culoare RED	630003 RED
Clips de plastic Culoare BLUE	630003 BLUE