



**Set de role economice din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 40 mm × 50 m,
Număr de role diferite: 5**



Date comandă

Numărul de comandă	557870 5
GTIN	2050001030337
Clasa articolului	56V

Descriere

Execuție:

Țesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Granulație cu aderență foarte bună, putere de șlefuire înaltă și durabilitate ridicată.

Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.

Tip **VSM KK 114 F**: Țesătură **maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol**, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.

Lungime 50 m, ambalaj cu cuțit de desprins. 5 buc. = Echipare de bază cu câte 1 rolă economică granulație 40, 80, 150, 240, 400.

Aplicație:

Pentru șlefuirea manuală a metalului, dar și pentru toate celelalte materiale.

Descriere tehnică

Număr de role diferite	5
Serie	KK114F
Material abraziv	Corindon normal

Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățimea roletelor economice	40 mm
Lungimea roletelor economice	50 m
Caracteristici nume produs	40 mm × 50 m
Tip produs	Pânză abrazivă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport dispensator pentru 5 role economice 20 – 50 mm × 50 m	557960
Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F Granulație 80	557700 80

Rolă economică din pânză abrazivă (A) maroKK 114 F Granulație 150	557700 150
Rolă economică din pânză abrazivă (A) maroKK 114 F Granulație 40	557700 40
Rolă economică din pânză abrazivă (A) maroKK 114 F Granulație 400	557700 400
Rolă economică din pânză abrazivă (A) maroKK 114 F Granulație 240	557700 240