



Pilă de precizie cu vârf teșit, foarte îngustă, Lungime fără coadă mm / dantură elvețiană: 250/00



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 523100 250/00 |
| GTIN | 613548065099 |
| Clasa articolului | 53B |

Descriere

Execuție:

Pile elvețiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acuratețe a așchierii, rată de îndepărtare și durabilitate. Oțel special cu o duritate de **65–66 HRC**. În comparație cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuințării, **ușor convexe**, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obțin constant, suprafețe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.

Danturat pe toate laturile; cu vârf teșit.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Lungime fără coadă | 250 mm |
| Secțiune | 8,3×3,8 mm |
| Corespunde danturii germane | 1 |
| Tip produs | Pilă de precizie |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Oțel < 60 HRC | recomandat |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții |
| INOX | recomandat |
| Ti | indicat în anumite condiții |
| GG(G) | recomandat |
| CuZn | recomandat |
| Plastic, GRP | recomandat |
| Lemn | recomandat |
| Uni | indicat în anumite condiții |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm | 519550 110 |
| Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm | 519600 110 |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm | 519600 120 |
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm | 519550 120 |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 140 mm | 519400 140 |
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm | 519510 110 |
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm | 519510 125 |