

**Set de debavuratoare universale / răzuitoare în cutie de plastic 22 buc.****Date comandă**

Numărul de comandă	839954
GTIN	7290005397868
Clasa articolului	83G

Descriere**Livrare:**

Debavuratoare pentru table: 1 buc. Cod 839860
Disc de tăiat pentru schimb: 1 buc. Cod 839870
Mâner de debavurator pentru coadă telescopică: 1 buc. Cod 839890 Ref. S
Lamă de debavurare HSS Ø 3,2 mm: Câte 1 buc. Cod 838510 Ref. S10; S20; S30; S150
Cap de debavurare ROTO-DRIVE HSS Ø 10,4 mm: 1 buc. Cod 838610 Ref. 10,4
Cap de debavurare ROTO-DRIVE exterior HSS Ø 4–18 mm: 1 buc. Cod 838660
Mâner de debavurator pentru coadă telescopică: 1 buc. Cod 839890 Ref. T
Coadă telescopică pentru lame în S Ø 3,2 mm: 1 buc. Cod 838430
Coadă telescopică pentru lame în N Ø 2,6 mm: 1 buc. Cod 839170
Lamă de debavurare HSS Ø 2,6 mm: Câte 1 buc. Cod 839010 Ref. N1; N2
Coadă telescopică pentru capete de debavurare: 1 buc. Cod 839620
Cap de debavurare HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 buc. Cod 839610 Ref. 20
Coadă telescopică pentru plăcuțe: 1 buc. Cod 839725
Plăcuță pentru canale de pană, 11 mm: 1 buc. Cod 839720 Ref. 11
Coadă telescopică pentru lame răzuitoare: 1 buc. Cod 839679
Mini lamă răzuitoare: 1 buc. Cod 839677
Lamă răzuitoare specială: 1 buc. Cod 839678
Mâner din aluminiu de debavurator pentru lame în N Ø 2,6 mm: 1 buc. similar Cod 839150

Descriere tehnică

Tip produs	Freze pentru debavurare
------------	-------------------------

Accesorii

Lamă de debavurare Tip N1	839010 N1
Lamă de debavurare Tip N2	839010 N2
Debavurator de tablă cu 2 discuri de tăiat HSS	839860
Cap de debavurare exterior HSS pentru Ø 4 – 18 mm	838660
Cap de debavurare pentru găuri HSS 90°, cu coadă Ø cap debavurator 10,4 mm	838610 10,4
Mâner de debavurator Tip S	839890 S
Cap de debavurare HSS, 90° Ø cap debavurator 20 mm	839610 20
Lamă răzuitoare specială, cotită	839678
Lamă de debavurare Tip S150	838510 S150
Mâner de debavurator Tip T	839890 T
Plăcuță pentru canale de pană pentru lățime maximă 11 mm	839720 11
Coadă telescopică pentru capete de debavurare	839620
Lamă de debavurare Tip S20	838510 S20
Disc de tăiat de schimb din HSS	839870
Lamă de debavurare Tip S30	838510 S30
Coadă telescopică pentru plăcuțe	839725
Lamă de debavurare Tip S100	838510 S100
Coadă telescopică pentru lame în S Ø 3,2	838430
Mini-lamă răzuitoare, dreaptă	839677
Coadă telescopică pentru lame în N Ø 2,6	839170
Coadă telescopică pentru lame răzuitoare	839679