



## Set IMPACT, piese hexagonale, 1/2" lung, Surface Drive cu manșon din nylon



### Date comandă

Numărul de comandă	651231
GTIN	4045197197504
Clasa articolului	62D

### Descriere

#### Execuție:

Formă puternică specială pentru utilizare pe șurubelnițe cu percuție electrică sau pneumatică. Cu gaură transversală și canal inelar pentru fixare. Locaș pătrat conform DIN 3121.

**Din motive de siguranță se fixează obligatoriu cu știft de conectare recomandat și inel din cauciuc.**

Chei tubulare lungi. Când schimbați roțile și anvelopele, este important ca piulițele sau șuruburile să fie strânse corespunzător pentru a asigura o deplasare sigură. Folosind o cheie hexagonală cu manșon din plastic, vă puteți asigura că piulițele sau șuruburile sunt suficient de strânse, fără a deteriora jantele. Cheia tubulară este potrivită și pentru șurubelnițele cu percuție. Manșonul din plastic protejează jantele și previne zgârieturile sau alte deteriorări care pot fi cauzate de sculă. Astfel, puteți fi siguri că mașina dvs. va fi întotdeauna în cea mai bună stare. Cheia tubulară este o parte importantă a fiecărui atelier auto. Indiferent dacă lucrați singur la vehiculul dvs. sau dacă aveți nevoie de un specialist la schimbarea roților și a anvelopelor, această unealtă nu trebuie să lipsească.

#### Avantaj:

Profilul Surface Drive prinde șuruburile la flancuri și menajează colțurile sensibile. Asigură prevenirea blocării pe capul șurubului.

#### Aplicație:

Pentru montaj protector al carcaselor sau jantelor din metal ușor.

Protecție sigură prin manșon din plastic rezistent la șoc.

Diferențiere rapidă a cheilor tubulare prin intermediul culorilor.

**Material:**

Oțel molibden-crom, mangan fosfatat.

**Conținut:**

câte 1 bit de cheie tubulară Cod 651230: Ref. 17; 19; 21

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară în 6 puncte Surfacedrive
Număr de piese	3
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară

**Accesorii**

Inel din cauciuc pentru biți, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Știft de conectare pentru biți, 1/2 inch Ø×lungime 3X25 mm	651900 3X25
Set cleme de siguranță 10 buc. pentru biți, 1/2 inch, inclusiv extractor Tip 4	651790 4
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inchlung, Surface Drive cu manșon din nylon Deschiderea cheii 17 mm	651230 17
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inchlung, Surface Drive cu manșon din nylon Deschiderea cheii 21 mm	651230 21
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inchlung, Surface Drive cu manșon din nylon Deschiderea cheii 19 mm	651230 19