



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc., Număr de piese:



Date comandă

Numărul de comandă	630330
GTIN	4000896164813
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M3 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și șuruburi Phillips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M3 – M5 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M8.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14 mm

Biți hexagonali C 6,3: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 7 mm

BIȚI pentru Torx® C 6,3 cu gaură: 7 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți pentru Phillips C 6,3: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

BIȚI Pozidriv C 6,3: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți lați C 6,3: 3 buc. Ref. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Adaptor pentru biți: 1 buc. 1/4 inch cap pătrat - 1/4 inch suport pentru cheie cu hexagon

Coadă de conectare: 1 buc. cuplaj cu hexagon E 6,3 - pătrat 1/4 inch

Mâner tubular: 1 buc.

Extensii: 2 buc. Ref. 55; 101,5 mm

Articulație cardanică: 1 buc.

Clichet: 1 buc.

Păstrare în: Cutie din plastic cu suport din 2 componente rezistent la alunecare

Înălțime: 52 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 5,5-14 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-7 mm

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Număr de piese	38
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5,5-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-7 mm
Ambalaj	Cutie din plastic cu suport din 2 componente rezistent la alunecare
Lungime	180 mm
Lățime	98 mm
Înălțime	52 mm
Tip produs	Cheie tubulară